

Elektronische Hook Switch Lösungen für elmeg CS410

EHS bedeutet elektronische Gesprächsannahme und -beendigung.



CS410



AP-1



Dreheschalter CA40 / CS60
auf 1 stellen



Schiebeschalter CS60
Bodenseite auf B stellen



Schiebe-
schalter CS60
Rückseite
auf 4 stellen



CA40



CS60

Anschaltung EHS-Lösung AP- 1 :

Das Kabel vom AP-1 mit dem 8/8 Westernstecker wird am CS410 in die Headset-Buchse gesteckt.

Das Kabel vom AP-1 mit dem 4/4 Westernstecker wird an der Basisstation (CA40 oder CS60) in die Buchse gekennzeichnet mit dem „Telefon“ gesteckt.

Das Kabel vom AP-1 mit dem Klinenstecker wird in Klinenbuchse an der Basisstation (CA40 oder CS60) gesteckt.

Bitte beim CS60 beachten, dass das Adapterkabel (Klinenstecker gewinkelt) auf gerade Klinenbuchse mit der Bestellnummer 64786-01 benötigt wird.

Bitte beachten Sie in der Bedienungsanleitung vom CS410 die Anweisung zur Programmierung.



www.plantronics.com